

## M7a Koblingsdåse oversigtsskema



INSTALLATION:	Enkeltdåse	Dobbeltdåse
Til indmuring	●	●
Montering på mur	●	●
Montering i vådzone	●	●
1 x gips (benyt plademonterings-kit)	●	●
2 x gips (benyt plademonterings-kit)	●	●
3 x gips (benyt plademonterings-kit)	●	●
Pladevæg (benyt plademonterings-kit)	●	●
<b>TILBEHØR:</b>	VVS nr.	
Tætningsmembran til gips og mur, ETAG 022 Annex F godkendt	08.7272.915	
Montagebeslag c/c 150 (beregnet til 2 enkeltdåser)	08.7272.931	
Montagebeslag ekstra bred (beregnet til 2 enkeltdåser)	08.7272.932	
Plademonterings-kit (beregnet til 2 enkeltdåser)	08.7272.938	
<b>VÆRKTØJ:</b>	VVS nr.	
Udtrækkerværktøj	08.7272.901	
Afskæringsværktøj	08.7269.820	
Monteringsværktøj med libelle	08.7272.903	

**M7 koblingsdåsen findes i de varianter, der er angivet nedenfor:**

**OBS!** Ved installation af dobbeltdåser i pladevæg, anbefales at benytte 2 x enkeltdåser samt plademonterings-kit 08.7272.938

KOMPRESION: Ved installation i pladevæg, benyt enkeltdåse	VVS nr.	VVS nr.
15 mm:	08.7272.615	08.7272.315
<b>QUICK &amp; EASY:</b> Ved installation i pladevæg, benyt enkeltdåser	VVS nr.	VVS nr.
12 mm:	08.7272.062	
15 mm:	08.7272.065	08.7272.616
16 mm:	08.7272.066	08.7272.516
16 mm: <b>PPSU</b>	08.7272.166	08.7272.416
18 mm:	08.7272.068	
20 mm:	08.7272.070	
<b>BEMÆRK:</b>		
Kvik-montering af PEX-rør**	●	●
Kvik-montering af tomrør	●	●
Kan monteres bagfra og færdiggøres forfra	●	●
<b>GODKENDELSER:</b>		
VA Godkendelse - ETA Danmark	●	●
GDV - Godkendt Til Drikkevand	●	●
Godkendt og anbefalet til vådrum	●	●