


## Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno 16-16

1070527

- izdelano iz DR lite medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- posebno nizki tlačni padci



### Splošno Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno 16-16

1070527



### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218479
Item no GTIN	06414905218479
Item no VVS	045470216
RSK no.	1896557
Item no NRF	5114454
Item no LVI	1720803
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	37 mm
Dolžina (l2)	37 mm
Z-mera z2	17 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905278985
Packaging GTIN PL3	06414905424948
Packaging GTIN PL4	06414905279005
Item Unit Length	47
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,054
Item Unit Width	22

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)